

NGGTWY2-H, Passerelle/*Gateway II* de communication Telligence

Modèles NGGTWY2-H et NGGTWY2-HC

Caractéristiques

- Utilise la voix sur le protocole Internet (VoIP)
- Connexion jusqu'à 40 périphériques vers le réseau IP Telligence, sur une simple voix
- Mise à jour supportant 80 périphériques et deux voix
- Connecteurs standard RJ-45 avec câblage standard industrie Cat 5/5e/6
- Montage sur rack 19 pouces (48,3cm)
- Compact et facile à installer à distance dans des armoires/baies de brassage informatiques
- Gestion de la détection automatique d'alimentation
- Fonctionnalités mise à jour à distance



Description

La Passerelle/*Gateway II* de communication Telligence, facilite l'utilisation de périphériques adressables non IP sur le réseau en convertissant les signaux audio analogiques en données audio numériques et vice versa. Chaque passerelle prend en charge jusqu'à 40 périphériques, y compris les unités patient simples et doubles, les périphériques du personnel soignant et pouvant être étendu jusqu'à 80 périphériques.

Adaptée et conçue pour le montage sur rack 19 pouces (48,3cm) dans des armoires/baies de brassage informatiques standard. Le câblage du périphérique se fait par câble standard de l'industrie de type Cat 5 / 5e / 6. Une source d'alimentation secteur est nécessaire.

La Passerelle/*Gateway II* de communication Telligence fait partie intégrante du système de communication personnel soignant - patient qui sert de passerelle entre le réseau d'appel infirmière IP et le réseau 'bus de couloir' RS-485. C'est le point central pour tous les hublots, unités Patient et équipements infirmières et autres périphériques. Une fois installé, la passerelle est 'transparente' pour l'utilisateur final. La passerelle de communication Telligence acquiert dynamiquement son adresse IP depuis 'Telligence Bridge'.

Application

En général, la Passerelle/*Gateway II* de communication Telligence peut être utilisée avec tous les systèmes et périphériques Ascom fonctionnant sous la version Telligence 3.0 ou version supérieure.

Spécifications Techniques

Référence Article :	NGGTWY2-H (Toutes les régions sauf le Canada) NGGTWY2-HC (Conformité fonctionnelle pour le Canada)
Dimensions (L × W × D)	19.0 X 1.7 X 10.5 pouces (482.6mm X 42.8mm X 268.3mm)
Électrique	Entrée / <i>Input</i> : 100-120Vac, 50-60 Hz (NGGTWY2-HC) 100-240Vac, 50-60Hz (NGGTWY2-H) Sortie / <i>Output</i> : 36Vdc, 100 watts par Port, puissance limitée.
Puissance de dissipation:	250 Watts (890 BTU's)
Support d'unités de chambre et périphériques:	Chaque Port de la Passerelle prend en charge jusqu'à 40 périphériques. Une licence logicielle est requise et nécessaire pour pouvoir supporter 80 périphériques.
Montage:	Sur un rack de largeur standard 19 pouces, dans des armoires/baies de brassage informatiques standard.
Connexions:	Ports RJ-45: Ethernet, Port A, Port B. Deux sorties connexions pour les hublots (Port A et Port B).
Indicateurs:	LED couleur bleu, pour alimentation (<i>AC Power</i>). LEDs couleurs verte et ambre pour les Port A et Port B, alimentation et données . LEDs couleur verte pour réseau Ethernet.
Fusible:	250V 5.0A
Environnement d'exploitation Température	de 10°C à +50°C (50°F à 122°F) .
Environnement d'exploitation Humidité	de 0°C à +50°C (32°F à 122°F). de 0 à 93% humidité relative, sans condensation à 32°C (90°F).
Compatibilité	Compatibilité universelle avec les systèmes Telligence C300 et C600. Requiert le logiciel <i>Telligence Bridge</i> version 3.0 ou version supérieure.
Licence évolutive	NGGWUPG80-L
Conformités, Standards, Réglementations	Conforme aux Standards et Normes suivantes (les références, dates, amendements sont définis dans la déclaration de conformité, (<i>Declaration of Conformity</i>) Uniquement en Anglais : UL 1069 UL 2560 UL/IEC 60950 AS-3811 (Australie) CITC GEN001 et IT001
Accessoires	Cordon secteur : NGGWPWR-AK (UK, cordon secteur) NGGWPWR-AU (AUS/NZ, cordon secteur)